



ASA-ADM-438-2020
01 de octubre del 2020

Bachiller
Andrea Alvarado Guzman, Coordinadora
Contratación Administrativa
Área de Salud Aserrí.

**ASUNTO: ACLARACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS COMPRA DIRECTA ESCASA
CUANTÍA 2020CD-000011-2335.**

Estimada Bachiller:

Respeto a la contratación que se está promoviendo para la Instalación de vidrios protectores (mamparas) y láminas de melamina en la sede y Farmacia EBAIS San Gabriel de Aserrí, según contratación Compra Directa Escasa Cuantía 2020CD-000011-2335.

Se procede realizar la siguiente aclaración y modificación:

1. La contratación original se promovió como un ítem único, siendo lo correcto tres ítems de la siguiente forma:

1.1. **ítem 1:** Instalación de Mamparas en vidrio

1.1.1. Línea 1. Oficina de Recursos Humanos:

1.1.2. Línea 2. Área de Comedor:

1.1.3. Línea 3. Recepción de Coordinación Medica:

1.1.4. Línea 4. Recepción Poas:

1.1.5. Línea 5. Recepción Mercedes 1 y oeste:

1.1.6. Línea 6. Registros Médicos Estadística:


1.1.7. Línea 7. Recepción Odontología REDES

1.2. **ítem 2:** Sustitución de fachada de farmacia EBAIS San Gabriel


1.3. **ítem 3:** Instalación de divisiones en melamina y Vidrio en el Servicio de Odontología:

2. Con respecto a la Línea 1. Oficina de Recursos Humanos se solicitó lo siguiente:

Dos vidrios fijos en 5 mm temperado claro con su respectiva estructura de marco en aluminio de 25 x 50 mm (1"x2") para garantizar la estabilidad del vidrio. Las medidas de las mamparas serán las siguientes:




- Vidrio 1: de 1,15 m largo x 0,70 m de alto




- Vidrio 2: de 1,40 m largo x 0,70 m de alto

Léase correctamente

Dos vidrios fijos en 6 mm temperado claro con su respectiva estructura de marco en aluminio de 25 x 50 mm (1"x2") para garantizar la estabilidad del vidrio. Las medidas de las mamparas serán las siguientes:



- a. Vidrio 1: de 1.50 m largo x 0,41 cm de alto



- b. Vidrio 2: de 1,40 m largo x 0,64 cm de alto

3. Con respecto a la Línea 3. Recepción de Coordinación Medica se solicitó lo siguiente:

Instalación de tres vidrios en 5 mm, claros, temperados, cada uno con su respectivo marco de aluminio 25 x 50 mm (1"x2") y demás elementos necesarios para su correcta instalación, el vidrio que queda la centro o de atención al público debe quedar con un saque tipo de caja.


Léase correctamente:

Instalación de tres vidrios en 6 mm, claros, temperados, cada uno con su respectivo marco de aluminio 25 x 50 mm (1"x2") y demás elementos necesarios para su correcta instalación, el vidrio que queda la centro o de atención al público debe quedar con un saque tipo de caja.

- Vidrio 1: de 1,48 m de ancho x 0,80 m de alto
- Vidrio 2: de 1,12 m x 0,80 m de alto con saque tipo de caja con dimensiones 10 cm de alto x 30 cm de ancho.
- Vidrio 3: de 0,92 m de ancho x 0,80 m de alto
- Medida del saque: 10 cm de alto x 30 cm de ancho
- Todas las medidas deberán ser corroboradas en el sitio.
- Se debe garantizar la estabilidad de las mamparas

4. Con respecto a la Línea 4. Recepción Poas se solicitó lo siguiente:


Instalación de un vidrio en 5mm, claro temperado, con su respectivo marco de 25 x 50 mm (1"x2") aluminio con su respectiva venilla, se le debe hacer un saque tipo caja.



- Medida del vidrio: 1.73 m ancho x 0,60 m de alto
- Medida del saque: 10 cm de alto x 30 cm de ancho
- Todas las medidas deberán ser corroboradas en el sitio.
- Se debe garantizar la estabilidad de las mamparas.

Léase correctamente:

Instalación de dos vidrios en 6 mm, claro temperado, con su respectivo marco de 25 x 50 mm (1"x2") aluminio con su respectiva venilla, se le debe hacer un saque tipo caja.



- Medida del vidrio que lleva el saque: 1.73 m ancho x 0,60 m de alto
- Medida del segundo vidrio: 1.60 m ancho x 105 m de alto
- Medida del saque: 10 cm de alto x 30 cm de ancho
- Todas las medidas deberán ser corroboradas en el sitio.
- Se debe garantizar la estabilidad de las mamparas.



5. Con respecto a la Línea 5. Recepción Mercedes 1 y oeste se solicitó lo siguiente:

Instalación de seis vidrios en 5 mm, claro temperados, con su respectivo marco de aluminio de 25 x 50 mm (1"x2") con su respectiva venilla, tres de estos vidrios llevan saques tipo caja y se necesitan dos piezas de soporte para sujetar un vidrio

Léase correctamente:

Instalación de seis vidrios en 6 mm, claro temperados, con su respectivo marco de aluminio de 25 x 50 mm (1"x2") con su respectiva venilla, tres de estos vidrios llevan saques tipo caja y se necesitan dos piezas de soporte para sujetar un vidrio

6. Con respecto a la Línea 6 Registros Médicos Estadística se solicitó lo siguiente:

Cortar vidrio existente de 1,30 m x 0,80 m para dejar un saque tipo caja como se muestra en la **figura**. En caso de que no se pueda cortar el vidrio, se deberá sustituir el vidrio por uno igual tipo bronce en 5mm, temperado con saque tipo caja. El saque tendrá una medida de 10 cm de alto x 30 cm de ancho

Léase correctamente:

Cortar vidrio existente de 1,30 m x 0,80 m para dejar un saque tipo caja como se muestra en la **figura**. En caso de que no se pueda cortar el vidrio, se deberá sustituir el vidrio por uno igual tipo bronce en 6 mm, temperado con saque tipo caja. El saque tendrá una medida de 10 cm de alto x 30 cm de ancho

7. Con respecto a la Línea 7. Farmacia EBAIS San Gabriel se solicitó lo siguiente:

Instalación de un vidrio fijo y otro corredizo en 5 mm temperados, los dos con saque de 31 cm de ancho en la parte inferior, 23 cm de alto y 4 cm de ancho en la parte superior, como se muestra en la siguiente figura.





El vidrio corredizo debe quedar con sistema de cierre por el lado adentro. (Se debe eliminar la ventana existente)

Léase correctamente:

ítem 2: Sustitución de fachada de farmacia EBAIS San Gabriel

a. En la parte inferior: Dejar 2 ventanas corredizas en un puesto de trabajo al centro. Medidas: de 1,30 de ancho x 1,10 de alto en vidrio temperado de 6.00 mm de espesor sin tinte, todo en vidrio transparente. Llevan un boquete para el paso de documentos y paquetes de medicamentos con las siguientes medidas: 30cm de base inferior, por 16cm de alto, con base superior de 10cm (forma trapezoide)


Dejar 2 vidrios fijos a los costados de 0,95 de ancho y 1,10 de alto cada uno en vidrio temperado de 6.00mm de espesor sin tinte, todo en vidrio transparente.

b. En la parte superior: Dejar 2 vidrios fijos 0,95 de ancho y 0,60 de alto cada uno y 1 vidrio fijo de 1,30 de ancho x 0,60 de alto, en vidrio temperado de 6.00mm de espesor sin tinte, todo en vidrio transparente en perfiles de aluminio de 2,54mm x 5.08mm (1"X2") anodizado bronce.

8. Con respecto a la Línea 8. Divisiones en melanina y Vidrio en el Servicio de Odontología se solicitó lo siguiente:

Instalación de cuatro Mamparas de melanina de 15mm debidamente pintadas color blanco con aluminio de 25 x 50 mm (1"x2"), como divisiones de las sillas odontológicas, según figuras: **M1, M2, M3 y M4.**

La instalación debe quedar con los acabados correspondientes, segura y fuerte de forma que las personas se puedan apoyar o limpiar sin riesgo de algún accidente.



Medidas:

- Melamina M1: de 1,30 m de ancho x 2,40 m de alto
- Melamina M2: de 0,60 m de ancho x 2,40 m de alto
- Melamina M3: de 0,80 m de ancho x 2,40 m de alto
- Melamina M4: de 1,25 m de ancho x 2,40 m de alto

Instalación de seis vidrios en 5 mm, temperado, claro, los cuales van polarizados con papel samblasting, 3 de los cuales deben llevar una base de aluminio de 3". Según **figuras: V1, V2, V3, V4, V5 y V6**. La instalación debe quedar con los acabados correspondientes, segura y fuerte de forma que las personas se puedan apoyar y limpiar sin riesgo de algún accidente

Medidas:


1. Vidrio 1: de 1,17 m de ancho por 0,80 m de alto
2. Vidrio 2: de 1,67 m de ancho x 1,60 m de alto

3. Vidrio 3: de 1,10 m de ancho x 1,60 m de alto
4. Vidrio 4: de 0,85 m de ancho x 1,60 m de alto
5. Vidrio 5: de 1,10 m de ancho x 1,60 m de alto
6. Vidrio 6: de 1,17 m de ancho x 0,80 m de alto

Léase correctamente:

Ítem 3: Instalación de divisiones en melamina y Vidrio en el Servicio de Odontología:

- 3.1. Instalación de cinco Mamparas de melamina de 15mm doble cara debidamente pintadas color gris con aluminio de 25 x 50 mm (1"x2") color bronce, como divisiones de las sillas odontológicas, según figuras: **M1, M2, M3, M4 y M5**.



La instalación debe quedar con los acabados correspondientes, segura y fuerte de forma que las personas se puedan apoyar o limpiar sin riesgo de algún accidente.

Medidas:

- a. Melamina M1: de 1,30 m de ancho x 2,40 m de alto
- b. Melamina M2: de 0,60 cm de ancho x 2,40 m de alto
- c. Melamina M3: de 0,80 cm de ancho x 2,40 m de alto



- d. Melamina M4: de 1,25 m de ancho x 2,40 m de alto
 - e. Melamina M5: de 90 cm de ancho x 2.40 m de alto
- 3.2. Instalación de seis vidrios en 6 mm, temperado, claro, los cuales van polarizados con papel samblasting, 3 de los cuales deben llevar una base de aluminio de 3". según **figuras: V1, V2, V3, V4, V,5 y V6**. La instalación debe quedar con los acabados correspondientes, segura y fuerte de forma que las personas se puedan apoyar y limpiar sin riesgo de algún accidente

Medidas:

- a. Vidrio 1: de 1,17 m de ancho por 0,80 m de alto
 - b. Vidrio 2: de 1,67 m de ancho x 1,60 m de alto
 - c. Vidrio 3: de 1,10 m de ancho x 1,60 m de alto
 - d. Vidrio 4: de 0,85 m de ancho x 1,60 m de alto
 - e. Vidrio 5: de 1,10 m de ancho x 1,60 m de alto
 - f. Vidrio 6: de 1,17 m de ancho x 0,80 m de alto
- 3.3. Todas las medidas deberán ser corroboradas en el sitio.
- 3.4. Se debe garantizar la estabilidad de las mamparas y láminas de melamina.
4. Con respecto al punto **4.3. GARANTIA DEL TRABAJO** se solicitó lo siguiente:

GARANTIA DEL TRABAJO: Doce meses en los materiales y mano de obra utilizados en este trabajo, esto a partir del recibido conforme del trabajo por parte del servicio de mantenimiento.

Léase correctamente:


GARANTIA DEL TRABAJO: Doce meses en los materiales y mano de obra utilizados en este trabajo, esto a partir del recibido conforme del trabajo por parte del servicio de mantenimiento. Cualquier desajuste o movimiento que presenten las mamparas o láminas de melamina durante la garantía debe atenderse dentro de las 8 horas hábiles a partir del reporte que se haga.

5. **Además, se agrega la Línea 7. Recepción Odontología REDES, con la cual se solicita lo siguiente:**

Instalación de tres vidrios en 6 mm, claros, temperados, cada uno con su respectivo marco de aluminio 25 x 50 mm (1"x2") y demás elementos necesarios para su correcta instalación, el vidrio



que queda la centro o de atención al público debe quedar con un saque tipo de caja como se muestra en la figura.



- Vidrio 1: de 58 cm de ancho x 0,70 m de alto
- Vidrio 2: de 1,14 m ancho x 0,70 m de alto con saque tipo de caja con dimensiones 10 cm de alto x 30 cm de ancho.
- Vidrio 3: de 1,18 m de ancho x 0,70 m de alto
- El saque tendrá una medida de 10 cm de alto x 30 cm de ancho

6. También se informa que se agregó el punto 4.12 sobre multa, indicándose lo siguiente:

4.12 MULTAS:

- 4.12.1 Por cada hora de atraso en la atención de los reportes por daño o mal funcionamiento de las mamparas o láminas de melamina se cobrará una multa de un 2.5% del monto de la garantía de cumplimiento rendida.

Sin otro particular, se suscribe,

Área de Salud Aserrí

Msc. Walter Villarreal Dijeres
Administrado

WVD/mrd

Cc:

- ✓ Dirección Médica
- ✓ Lic. Javier Chaves B.
- ✓ Dra. Laura Perlaza V.
- ✓ Dra., Francinie Murillo P.
- ✓ Sr. Alonso Blanco Prado
- ✓ Archivo